

**Garant****CCMT 120408, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CCMT 120408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HB7120-1
Rompitrucoli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura