

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 11T302 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
Rompitrucioli: VS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7120-1

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura