


Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT020, Dim.: 060204

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3934 060204
GTIN	4067263095293
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Contenuto	260210 HBT020
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3934 060204