

**Formato convenienza Inserto per finitura SNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2441 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	251142 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2441 120404
