

3M**Nastri adesivi a rete sottile, larghezza × lunghezza (mm×m): 25X50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro **3M™ 8954** è realizzato in PP con **rinforzo in fibra di vetro ad alta resistenza (longitudinale e trasversale)** e resistenza alla trazione e all'abrasione molto elevata. **Per imballaggi in caso di trasporto di merci pericolose!**

Uso:

Per legare e fissare, per esempio come fissativo per pallet o prodotti.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Larghezza	25 mm
Denominazione originale prodotto	8954
Colore	trasparente
Lunghezza	50 m

Spessore	0,13 mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Durata minima	12 mese
Forza adesiva su acciaio	0,7 N/mm
Massa adesiva	Gomma sintetica
Applicazione	Incollare
Applicazione	Legare
Applicazione	Imballare
Elasticità	10 %
Temperatura di immagazzinamento	21 °C
Resistenza alla trazione	13,5 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	60 °C
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	antistrappo
Particolarità	resistente all'abrasione
Guaina conduttrice presente	no
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Materiale supporto	Pellicola in PP
Tipo di prodotto	Nastro adesivo