



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrato, DIN 702-4, Ø Esterno A: 250 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310100 250
GTIN	4019208025711
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrato.**
- Corpo in ghisa o acciaio.**
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- Elevata precisione di concentricità radiale.**

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrato o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm

Passaggio E: 76 mm

Altezza senza griffe H₁: 82 mm

Altezza con griffe H₂: 122 mm

Ø centraggio B: 200 mm

Prof. di centrugg. C: 5 mm

Chiave quadro maschio K: 12 mm

Descrizione tecnica

Altezza senza griffe H ₁	82 mm
Chiave quadro maschio K	12 mm
Passaggio E	76 mm
Numero max. giri	2500 min ⁻¹
Ø esterno A	250 mm
Peso	25,7 kg
Ø centraggio B	200 mm
Prof. di centrugg. C	5 mm
Altezza con griffe H ₂	122 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Ghisia
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo
mandrino 250

315200 250

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm	314620 250
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm	314400 250
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm	314000 250
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 250	315000 250
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm	314020 250
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm	314600 250
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm	314420 250