

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi  
HB7010-2****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2407 120408 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 4,25 mm               |
| Contenuto                                        | 250158 HB7010-2       |
| Impiego principale                               | P                     |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 4 mm            |
| Avanzamento f                                    | 0,2 - 0,5 mm/gir,     |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 140 - 440 mm/min      |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura              |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,55 mm               |
| Codice ISO Inserto                               | CNMG 120408           |
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                     |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm                |
| Numero pezzi                                     | 30                    |
| Tipo                                             | HB7010-2              |
| Condizione di taglio                             | continuo              |
| Rompi-trucioli                                   | SM                    |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |

---

## **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2407 120408

---