

3M**Nastri adesivi a rete sottile, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro **3M™ 8954** è realizzato in PP con **rinforzo in fibra di vetro ad alta resistenza (longitudinale e trasversale)** e resistenza alla trazione e all'abrasione molto elevata. **Per imballaggi in caso di trasporto di merci pericolose!**

Uso:

Per legare e fissare, per esempio come fissativo per pallet o prodotti.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	8954
Colore	trasparente
Larghezza	50 mm
Spessore	0,13 mm

Lunghezza	50 m
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Durata minima	12 mese
Elasticità	10 %
Materiale supporto	Pellicola in PP
Guaina conduttrice presente	no
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Resistenza alla trazione	13,5 N/mm
Massa adesiva	Gomma sintetica
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	antistrappo
Particolarità	resistente all'abrasione
Applicazione	Incollare
Applicazione	Legare
Applicazione	Imballare
Temperatura di immagazzinamento	21 °C
Resistente ad alte temperature fino a	60 °C
Forza adesiva su acciaio	0,7 N/mm
Tipo di prodotto	Nastro adesivo