



Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2900 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Contenuto	250052 HB7120-1
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3:25 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2900 09T308