



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3935 060204
GTIN	4067263095309
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260210 HBT020
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3935 060204