

**Garant**

**Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 060202**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2806 060202 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,15 mm             |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                   |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm              |
| Avanzamento f                                    | 0,07 - 0,25 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto                               | CCMT 060202         |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2 mm                |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 350 mm/min    |
| Impiego principale                               | P                   |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura            |
| Contenuto                                        | 260050 HB7035-2     |
| Materiale da taglio                              | HM                  |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm        |
| Numero pezzi                                     | 50                  |

## Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo                 | HB7035-2              |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli       | SS                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

### **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2806 060202