



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3935 120404
GTIN	4067263095361
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260219 HBT020
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3935 120404