

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2806 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Contenuto	260056 HB7035-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2806 09T302