

Garant**Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3565 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	261374 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3565 160408