

Garant

Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2902 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3:25 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Numero pezzi	30
Contenuto	250050 HB7140-2

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2902 09T304