

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2806 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Contenuto	260060 HB7035-2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2806 09T308