

Garant

Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2902 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250052 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3:25 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2902 09T308