



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2807 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Contenuto	260142 HB7010-2
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2807 060204