

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi
HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2408 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Contenuto	250152 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2408 09T308
