

Garant

Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3501 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260066 HB7130-2
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3501 120408