

Garant**Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 09T308**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2807 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Contenuto	260152 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2807 09T308