

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi
HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2408 120412
GTIN	4067263092339
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Contenuto	250160 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2408 120412
