

**Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 120404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2449 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Contenuto	251222 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2449 120404
