

Garant

Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2904 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250050 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3:25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2904 09T304