



Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3939 070204
GTIN	4067263095507
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Contenuto	260500 HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3939 070204