

**Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 120404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2450 120404
GTIN	4067263093084
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	251222 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2450 120404
