

Garant

Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3502 060202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	260050 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3502 060202