



Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3939 11T302
GTIN	4067263095521
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260503 HBT020
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3939 11T302