

Garant

Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2905 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250050 HB7140-2
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2905 09T304