

**Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 120412****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2451 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Contenuto	251226 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2451 120412
