




## Set di 3 morsetti, Per tipo mandrino: 200



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313460 200
GTIN	4019208193496
Classe articolo	32R

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Scanalatura e dentatura** fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

Bisellati per  $\varnothing$  piccoli.

#### Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

#### Per :

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhms e altre marche.

#### Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

#### Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Lunghezza L: 98 mm

Larghezza B: 35 mm

Altezza H: 40 mm

Distanza fori a: 15 mm

Distanza fori b: 22 mm

Larghezza cava D: 17 mm

### Descrizione tecnica

Altezza H	40 mm
Distanza fori a	15 mm

Per filettatura DIN 912	M12
Larghezza B	35 mm
Per tipo mandrino	200 mm
Distanza fori b	22 mm
Larghezza cava D	17 mm
Lunghezza L	98 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio