

Garant**Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 110302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3567 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Contenuto	261364 HB7120-1
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3567 110302