

**Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 060204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2809 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Contenuto	260142 HB7035-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2809 060204