

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313400 200
GTIN	4019208193380
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura e dentatura **fresate di precisione, esecuzione brunita.**

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Larghezza B	36 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Distanza fori b	19 mm
Per tipo mandrino	200 mm
Distanza fori a	12 mm
Altezza H	53 mm

Lunghezza L	75 mm
Larghezza cava D	17 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio