



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3502 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Contenuto	260058 HB7140-2
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3502 09T304