

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura SNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2452 150616
GTIN	4067263093312
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,6 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,25 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	1,05 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 150616
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Contenuto	251332 HB7020-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2452 150616
