

Garant**Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T308**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2809 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260152 HB7035-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2809 09T308