

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura SNMG 50 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2453 120412 |
| GTIN            | 4067263093282 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 8                      |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,8 mm                 |
| Raggio di curvatura                              | 1,2 mm                 |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 4,25 mm                |
| Contenuto                                        | 251326 HB7020-2        |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura            |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1,5 - 6 mm             |
| Codice ISO Inserto                               | SNMG 120412            |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 110 - 360 mm/min       |
| Impiego principale                               | P                      |
| Avanzamento $f$                                  | 0,25 - 0,6 mm/gir,     |
| Numero pezzi                                     | 50                     |
| Tipo                                             | HB7020-2               |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli                                   | SG                     |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura  |

## **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2453 120412

---