


Garant**Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti, Per ER: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309612 40
GTIN	4045197645708
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Con cuscinetti radenti per un minor coefficiente d'attrito e una maggiore forza di serraggio. **Con scanalature.**

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Filettatura	M50×1,5
Per ER	40 mm

Lunghezza complessiva L	26 mm
Coppia di serraggio massimo	240 Nm
Ø Esterno D	63 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Ghiera