



Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3943 120408
GTIN	4067263095705
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260795 HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3943 120408