

Garant**Ghiera di serraggio ER High Speed, Per ER: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309610 25
GTIN	4045197291981
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Dado rivestito per: coefficiente d'attrito ridotto e **maggiore forza di serraggio** nonché elevata resistenza all'usura e alla corrosione. **Con scanalature.**

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	140 Nm
Per ER	25 mm

Filettatura	M32x1,5
Lunghezza complessiva L	21 mm
Ø Esterno D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Ghiera

Accessori

Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 25	309680 25
Chiave di serraggio ERattacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 25	309700 25