

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**Set di 15 pinze OZ tipo 462 E per mandrino 5–25 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309562
GTIN	2050001699404
Classe articolo	39Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio per molle, interamente temprato e rettificato. Il foro passante (campo di serraggio maggiore rispetto alle pinze serrapezzo DIN) aumenta la forza di serraggio. Fessurazione multipla rispetto alle pinze di serraggio DIN con maggiore profondità d'inserimento nel mandrino a pinza. Adatte per punte elicoidali per il serraggio anche in elica. **Capacità = dimensione nominale fino a meno 0,5 mm.** A 5 o 6 fessurazioni su ambo i lati.

**Vantaggi:**

- **Migliore rotazione concentrica = centraggio nel cono parallelo all'asse; nessuna rotazione fuori centro.**
- **Forza di serraggio maggiore = mediante migliore distribuzione delle forze.**
- **Maggiore resistenza del sistema = per fresatura ad alta velocità.**
- **Maggiore durata dell'utensile.**

**Fornitura:**

Pinze OZ (n. art. 309550) Ø 5-16 mm (a misure crescenti di 1 mm) e Ø 18, 20 e 25 mm, inclusa cassetta di legno.

**Descrizione tecnica**

Norma	ISO 10897
-------	-----------

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio