



Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 110204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3944 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Contenuto	260966 HBT020
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	P
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3944 110204