



## Pasta da taglio ad alte prestazioni, senza cloro, Contenuto: 120g



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084160 120
GTIN	2050000966033
Classe articolo	08J

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pasta per impiego mirato. Facile utilizzo (immersione o applicazione). Aderisce al tagliente e fluidifica soltanto al momento dell'impiego, buone proprietà lubrificanti, ottima capacità di assorbimento della pressione.

Pasta morbida.

#### Vantaggi:

Migliora **le condizioni dell'utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro** – senza esalazioni nocive, **ecologica**.

#### Uso:

Impiego universale per **filettare, alesare, fresare, brocciare e segare**. Assolutamente indispensabile per materiali **di difficile lavorazione** come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili.

### Descrizione tecnica

Punto di infiammabilità	250 °C
Colore	marrone

Temperatura di autocombustione	320 °C
Esecuzione	Latta
Forma	Pasta
Temperatura di immagazzinamento	5 - 40 °C
Contenuto	0,12 l
Tipo di prodotto	Olio da taglio / olio per rettifica