

Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3567 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261370 HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3567 160402