



Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3944 16T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Rivestimento	TiCN
Contenuto	260968 HBT020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3944 16T304