



Set di 4 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 100 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	314500 100
GTIN	4019208034591
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

Uso:

Morsetti pergriffe base temprate.

Materiale:

16 MnCr5

Per :

Mandrino autocentrante a quattro griffe n. art. 312000; 312500; 312700.

Nota:

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Morsetti in alluminio, **su richiesta.**

Per codice a colori: Mandrino a spirale piena e ganasce RöhM

Lunghezza L: 53 mm

Altezza H: 30 mm

Larghezza cava D: 7,96 mm

Distanza fori b: 24 mm

Lunghezza costola A: 9,49 mm

Descrizione tecnica

Larghezza cava D	7,96 mm
Distanza fori b	24 mm

Altezza H	30 mm
Per tipo mandrino	100 mm
Lunghezza costola A	9,49 mm
Lunghezza L	53 mm
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana