



Olio da taglio ad alte prestazioni denso, senza cloro DAR 50 Visco, Contenuto: 20l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084220 20
GTIN	2050000971891
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).

Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

Vantaggi:

Migliora **le condizioni dell'utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro** – senza esalazioni nocive, **ecologica**.

Uso:

Impiego universale per **tutti i lavori ad asportazione di truciolo** (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i **materiali di difficile lavorazione** come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per **metalli non ferrosi**.

Prodotto denso a base di olio minerale, adatto per filettatura, ottima adesività.

Descrizione tecnica

Viscosità cinematica	174 mm ² /s
----------------------	------------------------

Esecuzione	Tanica
Punto di infiammabilità	180 °C
Colore	marrone
Contenuto	20 l
Tipo di prodotto	Olio da taglio / olio per rettifica