



Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2906 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250158 HB7120-1
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2906 120408