



## Set di 4 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 200 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	314500 200
GTIN	4019208035512
Classe articolo	36R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

#### Uso:

Morsetti pergriffe base temprate.

#### Materiale:

16 MnCr5

#### Per :

**Mandrino autocentrante a quattro griffe n. art. 312000; 312500; 312700.**

#### Nota:

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Morsetti in alluminio, **su richiesta.**

Per codice a colori: Mandrino a spirale piena e ganasce RöhM

Lunghezza L: 87 mm

Altezza H: 43 mm

Larghezza cava D: 7,96 mm

Distanza fori b: 44,45 mm

Lunghezza costola A: 12,67 mm

### Descrizione tecnica

Distanza fori b	44,45 mm
Larghezza cava D	7,96 mm

Lunghezza costola A	12,67 mm
Lunghezza L	87 mm
Per tipo mandrino	200 mm
Altezza H	43 mm
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana